

Linear QUPPA

可以讓您防止不必要的材料混入。安全，簡單

Linear QUPPA 超音波線狀包裝機 リニアキュッパ

環保包裝機 L-QP-01



代替透明膠



代替釘書機



代替橡皮圈



代替膠水



使用此台，
替代不需要的
耗材！！



塑膠帶，不織布，包裝材料，一拉就可以簡單地虛線狀封口

無需訂書針等消耗品，降低成本！

※因為虛線狀封口，不能密封。

1

裝袋作業

分包零件



2

包裝作業

放入塑膠袋



3

縫製作業

不織布，商標的臨時固定



STRONG X EASY

強大的溶著力

利用超音波振動產生的熱量
讓材料黏著

簡單拆開

帶虛線狀溶著
易於從邊緣拆開
不會產生垃圾



操作順序

- 打開電源
- 調整震動時間調整按鈕
- 要封口的材料夾在振動角和齒坐中間
- 輕輕的握著手把，直接水平拉著封口。操作時，振動燈會亮著。



溶著形狀 (虛線形狀)




容易看到溶著地點
從上方容易看到溶著的地方。以便輕鬆包裝。



QRコード
梱包・開封
動画

應用



仕樣

產品名稱	虛線狀封口機
型號	L-QP-01
發振周波數	57kHz
消費功率	20W
電源	100V ~ 240V AC 50/60Hz
尺寸	【本體 (不含突起部)】 長 140×寬 183×高 66mm 【手把 (打開開口部的狀態)】 長 28×寬 128×高 54mm
重量	【本體】約 1000g 【手把】200g
輸出線	50cm (電話卷線)
電源線	3.2m
秒錶	1 ~ 6 秒

材質適應例

		振動角側						
		PSP	OPS	PVC	HIPS	PPF	PP	A-PET
溶著齒坐側	PSP	○	○	△	○	×	×	○
	OPS	○	○	△	○	○	○	○
	PVC	×	×	△	△	×	△	△
	HIPS	○	○	×	○	×	×	○
	PPF	×	×	×	×	○	○	×
	PP	×	×	×	×	○	○	×
	A-PET	×	×	△	○	○	○	○

- 封口強度取決於材料的類型和不同材料之間的粘著條件而變化。按照作業方式也有影響。
- 材料的厚度和加工方法有不同封口效果
- 此機器不是防水型
- 齒坐形狀尺寸是固定的，不能更換。

視頻



溶著・開封



不織布

朝日中部有限公司

嘉義縣六腳鄉豐美村港尾寮 177-1 號
TEL:886-5-380-6717 FAX:886-5-380-6716
http://www.asahi-sg.com.tw/ E-mail: info@asahi-sg.com.tw